



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

### Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	
Base de casquillo	PGJX50 [ PGJX50]		85
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [ cualquiera]	Operativos y eléctricos	
Aplicación principal	Entretenimiento	Power (Rated) (Nom)	2500 W
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h	Corriente de lámpara (nom.)	19.53 A
Descripción del sistema	FastFit	Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	2	Regulable	Sí
Flujo lumínico (mín.)	187500 lm	Mecánicos y de carcasa	
Flujo lumínico (nom.)	193000 lm	Información base de casquillo	PGJX50
Coordenada X de cromacidad (nom.)	301	Requisitos de diseño de luminaria	
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	325	Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	7200 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77 lm/W		

# MSR Gold™ FastFit


Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871829122131900
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4
EAN/UPC - Producto	8718291221319
Código de pedido	22131900

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	928106405115
Peso neto (pieza)	0.150 kg

## Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclar de su vecindario. No utilice una aspiradora.



## Plano de dimensiones



MSR GOLD 2500/2 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	35.5 mm	9.5 mm	73.9 mm	75.9 mm	74.9 mm	153 mm	50 mm

## Datos fotométricos



MSR Gold™ FastFit

