



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	PGJX50 [ PGJX50]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [ cualquiera]
Aplicación principal	Entretención
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h
Descripción del sistema	FastFit
Datos técnicos de la luz	
Flujo lumínico (mín.)	100600 lm
Flujo lumínico (nom.)	120000 lm
Coordenada X de cromacidad (nom.)	323
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	333
Temperatura del color con correlación (nom.)	6000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	1500 W
Corriente de lámpara (nom.)	15.3 A
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	PGJX50
Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C

# MSR Gold™ FastFit

## Datos de producto


Código de producto completo	871829122134000
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4
EAN/UPC - Producto	8718291221340
Código de pedido	22134000
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	928107305115
Peso neto (pieza)	0.131 kg

## Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclar de su vecindario. No utilice una aspiradora.



## Plano de dimensiones



MSR GOLD 1500 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6.3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

## Datos fotométricos



MSR Gold™ FastFit

